

# CÁNULA NASAL "SENTRI" CON LÍNEA PARA CAPNOGRAFÍA

Diseñada para monitorizar la  $\text{ETCO}_2$  en pacientes no intubados al tiempo que reciben oxígeno suplementario.

Recomendada para la monitorización capnográfica durante intervenciones quirúrgicas y otros procedimientos bajo sedación profunda.

## CÁNULA TABICADA

Un vástago administra  $\text{O}_2$  y el otro recoge el  $\text{CO}_2$  exhalado.

## VASTÁGOS CURVOS DE TEXTURA SILICONADA

Óptima adaptación y máximo confort, disminuye el riesgo de lesiones en el epitelio nasal.

## PESTAÑA DE FIJACIÓN DE TEXTURA SILICONADA

Asegura una correcta posición de los vástagos en las fosas nasales.

## LÍNEA DE MONITORIZACIÓN DE $\text{CO}_2$

Con conector luer lock macho compatible con la mayoría de capnógrafos del Mercado.

## FILTRO PROTECTOR DE 0,45 MICRAS


Resguarda el capnógrafo de posibles contaminaciones.

## LÍNEA DE OXÍGENO ANTIOCLUSIÓN DE 2.1M

Diseñada con luz estrellada, para evitar la total oclusión en caso de estar sometida a torsiones o presiones.

## ADAPTADOR 6 MM - 22 MM

Permite su conexión a la máquina de anestesia.



| REF.     | DESCRIPCIÓN                                                                                                 | UDS./CAJA |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I1144002 | Cánula nasal de adulto con línea de monitorización de $\text{CO}_2$ y filtro                                | 40        |
| I1144017 | Cánula nasal de adulto con línea de monitorización de $\text{CO}_2$ para capnografía Microstream® y filtro  | 40        |
| I1144006 | Cánula nasal pediátrica con línea de monitorización de $\text{CO}_2$ y filtro                               | 40        |
| I1144015 | Cánula nasal pediátrica con línea de monitorización de $\text{CO}_2$ para capnografía Microstream® y filtro | 40        |
| I1144010 | Cánula nasal neonatal con línea de monitorización de $\text{CO}_2$ y filtro                                 | 40        |